

ラボ用ロータリーポンプ

商品番号: VRD



前書き

UL認証のロータリーポンプで、高い真空排気速度と安定性を体験してください。2段階ガスバラストバルブとデュアルオイル保護。メンテナンスと修理が容易です。

[詳細を学ぶ](#)

電圧周波数	AC 100～120V / 60Hz または AC 208～240V / 50 / 60Hz
流量 (m3/h)	50Hz: 8m3/h (2.2 L/s); 60Hz: 9.6m3/h (2.6 L/s)
本体材質	ステンレス鋼
最高到達圧力	≤ 4E-3 Torr
出力 (HP)	0.4KW / 0.37KW
モーター速度	50Hz: 1440 rpm; 60Hz: 1720 rpm
オイル容量 (ml)	1000
動作温度	5～40℃
真空ポート	内蔵KF25D標準吸排気ポート
寸法 (mm)	6.5"X 18"X 9.5"
正味重量 (kg)	21

使用上の注意 環境と人間の健康を守るため、トラップとフィルターを使用して排気ガスを最小限に抑えてください。凝縮蒸気や微粒子による真空ポンプの損傷を防ぐため、ポンプの最前線にコールドトラップまたはパーティクルトラップを接続してください。