

実験室用プラネタリーボールミル 回転ボールミル

商品番号: KT-P400E



前書き

KT-

P400Eは、独自の粉碎・混合能力を持つデスクトップ型多方向プラネタリーボールミルです。連続・断続運転、タイマー、過負荷保護機能を備え、様々な用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

粉碎原理	衝撃力と摩擦力
適した材料	小・中低硬度； 脆性； 乾式または湿式
投入材料サイズ	< 2 mm
出力材料サイズ	0.1-20 μ m
処理量	< 400 ml
粉碎ジャー速度	0-900 rpm
プラネタリーディスク速度	10 rpm
粉碎ジャー材質	タングステンカーバイド； セラミック； 珪藻； ステンレス鋼； 硬化鋼； ナイロンなど
粉碎ジャー数	4個
粉碎ジャー容量	100 ml
粉碎ボール材質	タングステンカーバイド； ジルコニア； アルミナ； 珪藻； ステンレス鋼など
モーター出力	370W
正味重量	66 kg
寸法	長さ720 * 幅500 * 高さ500 mm
保護レベル	IP65
品質基準	CE