

## 回転遊星ボールミル

商品番号: KT-P400E



前書き

KT-

P400Eは卓上型の多方向遊星ボールミルで、ユニークな粉砕・混合機能を備えています。連続運転、間欠運転、タイミング運転、過負荷保護機能を備えており、様々なアプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

研削原理	衝撃と摩擦力
適した材料	小・中・低硬度 脆い 乾式または湿式
材料投入サイズ	
材料出力サイズ	0.1-20 um
処理量	
粉砕ジャー速度	0-900 r/min
遊星ディスク速度	10 r/分
粉砕ジャー材質	炭化タングステン セラミック メノウ ステンレス鋼 鋼鉄を堅くして下さい； ナイロンなど
研削ジャーの数	4個
粉砕ジャー容量	100ミリリットル
ボール材質	炭化タングステン ジルコニア アルミナ メノウ ステンレス鋼、等。
モーター出力	370W
正味重量	66 kg
外形寸法	L720 * W500 * H500 mm
保護レベル	IP65
品質規格	セリウム