

実験用ボタン電池分解・封止金型

商品番号: PCKM



前書き

簡単な封止・分解金型は、通常の打錠機に直接使用でき、コストを節約でき、便利で高速で、ボタン電池の封止・分解に使用できます。その他の仕様はカスタマイズ可能です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	ボタン電池取り外し金型	ボタン電池封止金型
分解ダイ	CR16、CR20、CR24、CR30 オプション	CR16、CR20、CR24、CR30 オプション
分解圧力		0.8-1.2トン
寸法	Φ60*140mm（長さ*高さ）	Φ60X140mm（長さx高さ）
重量	1.85kg	1.85kg

封止金型サイズ図