

ボタン電池の密閉型と開封型

商品番号: PCKM



前書き

シンプルな封入と分解金型は、通常の錠剤プレス機に直接使用することができ、コストを節約することができます。便利で高速であり、ボタン電池の封入と分解に使用することができます。その他の仕様もカスタマイズ可能です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	封止・封止解除金型	ボタン電池封止用金型-1	ボタン電池封止用金型-2
金型機能	封止と開封	シール	シール
シール圧力	通常0.8~1.2トン		
除去圧力	一般的に0.4トン	/	
寸法・重量	/	Φ60*140mm(L*H) 1.85kg	

シール金型寸法図