

サイドウィンドウ光学電解電気化学セル

商品番号: ELCOS



前書き

サイドウィンドウ光学電解セルで、信頼性の高い効率的な電気化学実験を体験してください。耐食性と完全な仕様を備え、このセルはカスタマイズ可能で耐久性があります。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	50ml~1000ml
適用温度範囲	0~60℃
シーリング形式	ねじ
材質	ガラス+PTFE
電解セルの開口部	3つの電極穴（6mm）、2つの空気穴（3mm）、カスタム開口部が利用可能です

仕様	50ml~1000ml
適用温度範囲	0~60℃
シーリング形式	ねじ
材質	PTFE
電解セルの開口部	3つの電極穴（6mm）、2つの空気穴（3mm）、カスタム開口部が利用可能です