

ラボ用単軸横型ポットミル

商品番号: KT-JM3000



前書き

KT-

JM3000は、容量3000ml以下のボールミルタンクを設置できる混合・粉碎装置です。周波数変換制御を採用し、タイマー、定速、方向転換、過負荷保護などの機能を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

処理原理	摩擦
サンプル特性の適用	微細 中～低硬度 もろい 乾燥または低粘性
処理タイプ	粉碎 混合
最大投入サイズ	< 5 mm
サンプル粒子径範囲	1～20um
ボールミルジャーの数	1
利用可能な最大のボールミルタンク容量	3000ml
利用可能な最小粉碎ジャー容量	250ml
ボールミルタンクオプション素材	ジルコニア タングステンカーバイド 瑪瑙 ナイロン ステンレス鋼 ポリウレタンなど
研削メディアオプションタイプ	球形 円筒形
研削ボールオプション素材	ジルコニア タングステンカーバイド 瑪瑙 ステンレス鋼 コランダム
粉碎方法	乾式粉碎 湿式粉碎
ゴムローラーの数:	2本
ゴムローラー速度	900 rpm
ゴムローラーカバー素材	ポリウレタン
ゴムローラー移動方法	電動制御
正味重量	48kg
寸法	680*430*430mm
保護等級:	IP65
標準	CE