

## シングル水平ジャーミル

商品番号: KT-JM3000



前書き

KT-

JM3000は、容量3000ml以下のボールミリングタンクを設置するための混合粉碎機器です。これは、タイミング、定速、方向転換、過負荷保護およびその他の機能を実現するために周波数変換制御を採用しています。

。

[詳細を学ぶ](#)

加工原理	摩擦
適用サンプルの特徴	ファイン   中低硬度   脆性   ドライまたは低粘度
加工タイプ	粉碎   混合
最大注入サイズ	< 5mm以下
サンプル粒子径範囲	1~20 $\mu$ m
ボールミルジャーの数	1
最大容量のボールミルタンク	3000ml
利用できる最低の粉碎の瓶の容積	250ml
ボールミルタンク任意材料	ジルコニア   炭化タングステン   メノウ   ナイロン   ステンレス   ポリウレタン等
粉碎媒体の任意タイプ	球形   円柱
任意材料の粉碎の球	ジルコニア   炭化タングステン   アゲート   ステンレス   コランダムなど
粉碎方法	乾式粉碎   湿式粉碎
ゴムローラーの数	2本
ゴムローラー回転数	900 r/min
ゴムローラーカバー材質	ポリウレタン
ゴムローラー移動方式	電気制御
正味重量	48kg
寸法	680*430*430mm
保護等級	IP65
標準	セリウム