

## スラッピング型滅菌ホモジナイザー組織マッシングホモジナイザー分散機

商品番号: KTL-6



### 前書き

スラッピング滅菌ホモジナイザーは、固体試料中および表面に含まれる粒子を効果的に分離することができ、滅菌バッグ内の混合試料が完全に代表的なものであることを保証する。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
電圧	AC 220V		
周波数	50Hz		
総電力	200W	220W	500W
表示モード	4.3 インチのタッチ画面		
スラップ速度範囲	3-12回/秒		
有効量	3-400ml		
消毒機能	/	あり	
消毒波長	/	253.7nm	
タッピング時間	1S~99h59m59mまたは連続運転		
プログラム編集機能	8セグメント組み合わせ		
正味重量	18kg		
外形寸法	460×250×330mm		