

ラボ用小型射出成形機

商品番号: RPM-09



前書き

小型射出成形機は、高速で安定した動作、優れた制御性と再現性、超省エネルギーを備えています。製品は自動的に落下・成形され、本体が低いため、給餌が容易で、メンテナンスも簡単で、設置場所の高さ制限もありません。

詳細を学ぶ

モデル番号	RPM-09
制御モード	PID制御またはPLCプログラム制御
カレンダーローラー	2〜4（またはカスタマイズ）
ローラーの直径	120mm、160mm、200mm（またはカスタマイズ）
カレンダーローラーの設置方法	垂直または平行
フィルム厚の範囲	0.1mm〜5mm（またはカスタマイズ）
ローラー速度	0〜30r/min（調整可能）
モーター出力	4kw（またはカスタマイズ）
巻き取り装置	フリクションロール
巻き取り装置	フリクションワインディング
寸法（幅*奥行*高さ）	1300*950*1600mm
重量（kg）	約900kg 約900kgs
電源	3相、AC380V