

小型射出成形機

商品番号: RPM-09



前書き

小型射出成形機は、高速で安定した動き、良好な制御性と再現性、超省エネ、製品が自動的に落下して形成することができ、機械本体が低く、給餌に便利で、メンテナンスが容易で、設置場所の高さの制限がありません。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-09
制御モード	PID制御またはPLCプログラム制御
カレンダーローラー	2-4（またはカスタマイズされる）
ローラーの直径	120mm、160mm、200mm(or customized)
カレンダーローラーの設置方法	垂直または平行
フィルム厚さの範囲	0.1mm~5mm（またはカスタマイズ）
ローラー速度	0-30r/min（調節可能）
モーター力	4kw(またはカスタマイズ)
巻き戻し装置	摩擦ロール
巻き上げ装置	摩擦巻き上げ
容積 (W*D*H)	1300*950*1600mm
重量(kg)	約900kg 約900kgs
電源	3f, AC380V