

小型ラボ用ゴムカレンダー加工機

商品番号: RPM-08



前書き

小型ラボ用ゴムカレンダー加工機は、プラスチックまたはゴム材料の薄く連続したシートを製造するために使用されます。薄膜、コーティング、ラミネートを精密な厚さと表面仕上げで作成するために、一般的に実験室、小規模生産施設、プロトタイピング環境で使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-08
制御モード	PID制御またはPLCプログラム制御
カレンダーローラー	2〜4（またはカスタマイズ）
ローラーの直径	120mm、160mm、200mm（またはカスタマイズ）
カレンダーローラーの取り付け方法	垂直または平行
フィルム厚さの範囲	0.1mm〜5mm（またはカスタマイズ）
ローラー速度	0〜30r / min（調整可能）
モーター出力	4kw（またはカスタマイズ）
巻き取り装置	摩擦ロール
巻き取り装置	摩擦巻き取り
寸法（幅*奥行*高さ）	1300 * 950 * 1600mm
重量（kg）	約900kg 約900kgs
電源	3f、AC380V