

30T 40T 分割自動加熱油圧プレス機（加熱プレート付き）実験室用ホットプレス

商品番号: PCSE



前書き

材料研究、製薬、セラミックス、エレクトロニクス産業における精密なサンプル準備のための、分割自動加熱ラボプレス30T/40Tをご覧ください。設置面積が小さく、最大300℃まで加熱できるため、真空環境下での処理に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCSE-40T4040	PCSE-30T3030
圧力範囲	0-40.0トン	0-30.0トン
加圧プロセス	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイマー除圧	プログラム加圧 - プログラム保持 - タイマー
金型加熱温度	室温-300.0℃	室温-300.0℃/500.0℃
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による高速冷却（オプションの水冷機）	水冷による高速冷却（オプションの水冷機）
ホットプレートサイズ	400×400mm（M×N）	300×300mm（M×N）
ホストサイズ	500×480X650（K×P×H）	380×350×600mm（K×P×H）
寸法	850×480X650（L×W×H）	700×400×600mm（L×W×H）
電源	5500W（220V/110Vはカスタマイズ可能）	3500W（220V/110Vはカスタマイズ可能）
重量	480 Kg	280 Kg