

ラボラトリー油圧プレス 分割式電動ラボペレットプレス

商品番号: PCES



前書き

分割式電動ラボプレスで効率的にサンプルを準備しましょう。様々なサイズがあり、材料研究、製薬、セラミックスに最適です。このポータブルでプログラム可能なオプションで、より高い汎用性とより高い圧力をお楽しみください。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
圧力範囲	0-40トン	0-65トン	1-100トン	1-150トン	1-200トン
ピストン径	130mm (d)	160mm (d)	200mm (d)	250mm (d)	290mm (d)
加圧プロセス	プログラム加圧	プログラム加圧	プログラム加圧	プログラム加圧	プログラム加圧
圧力変換	自動変換圧力	自動変換圧力	自動変換圧力	自動変換圧力	自動変換圧力
表示	7インチLCD	7インチLCD	7インチLCD	7インチLCD	7インチLCD
機器保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護	有機ガラスドア付き銅板保護
シリンダー ストローク (T)	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
スペース サイズ	160×300mm(M×N)	220×300mm(M×N)	260×250mm(M×N)	285×290mm(M×N)	290×300mm(M×N)
外形寸法	500×700×800mm(L×W×H)	580×700×800mm(L×W×H)	850×500×950mm(L×W×H)	950×600×1000mm(L×W×H)	1000×650×1050mm(L×W×H)
電源	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)
重量	200kg	280kg	520kg	620kg	850kg