

加熱油圧プレス機（加熱プレート付き）分割手動実験室用ホットプレス

商品番号: PCSM



前書き

分割手動加熱ラボプレスで効率的にサンプルを準備しましょう。最大40Tの圧力範囲と最大300°Cの加熱プレートを備え、様々な産業に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

機器モデル	PCSM-30T3030	PCSM-40T4040
圧力範囲	0-30.0トン	0-40.0トン
ピストン径	130mm (d) クロムメッキオイルシリンダー	130mm (d) クロムメッキオイルシリンダー
主な全体構造	オイル漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置	オイル漏れ箇所を減らすためのシール接続のない装置
金型加熱温度	室温-300.0°C/500.0°C	室温-300.0°C
断熱方法	輸入断熱ボード	輸入断熱ボード
冷却方法	水冷による急速冷却（オプションの水冷機）	水冷による急速冷却（オプションの水冷機）
ホットプレートサイズ	300×300mm (M×N)	400×400mm (M×N)
ホストサイズ	380×350X600mm (K×P×H)	500×480×650 (K×P×H)
寸法	700×400×600mm (L×W×H)	800×480×650 (L×W×H)
電源	3000W (220V/110Vカスタマイズ可能)	5000W (220V/110Vカスタマイズ可能)
重量	260 Kg	460Kg
粉末錠剤プレス寸法図	下記写真参照	下記写真参照