

割れた手動によって熱くする実験室の餌出版物 30T/40T

商品番号: PCSM



前書き

スプリットマニュアル加熱ラボプレスで効率的に試料を作製できます。40Tまでの圧力範囲と300°Cまでの加熱プレートで、様々な産業に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

器械のモデル	PCSM-30T3030	PCSM-40T4040
圧力範囲	0~30.0トン	0~40.0トン
ピストン直径	130mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時	130mm (d) クロームメッキオイルシリンダー使用時
主な全体構造	油漏れ箇所を減らすため、密閉された接続部を持たない装置	油漏れ箇所を減らすため、密閉された接続部を持たない装置
金型加熱温度	室温-300.0°C/500.0	室温-300.0
断熱方法	輸入断熱板	輸入インシュレーションボード
冷却方法	水冷による急速冷却[オプションの水冷機]	水冷による急速冷却 [オプションの水冷機]
ホットプラテンサイズ	300×300mm(M×N)	400×400mm(M×N)
ホストサイズ	380×350×600mm(K×P×H)	500×480×650(K×P×H)
外形寸法	700×400×600mm(L×W×H)	800×480×650(L×W×H)
電源	3000W(220V/110Vはカスタマイズ可能)	5000W(220V/110Vはカスタマイズ可能)
重量	260Kg	460Kg
粉末錠削機の寸法図	下の映像を見なさい	下図参照