

実験室マッフル炉用エンジニアリング先進ファイナルミナAl₂O₃セラミックるつぽ

商品番号: KM-C01



前書き

アルミナセラミックるつぽは、一部の材料および金属溶融ツールで使用され、平底るつぽは、より安定性と均一性で、より大きなバッチの材料の溶融および処理に適しています。

詳細を学ぶ

0.9ml(45x8x6mm)	9ml(60x30x10mm)	30ml(60x40x20mm)	185ml(80x80x40mm)	13ml(100x30x10mm)	300ml(100x100x40mm)	510ml(120x120x50mm)	800ml(200x100x50mm)
2ml(30x20x10mm)	10ml(50x20x20mm)	35ml(60x30x30mm)	75ml(90x60x20mm)	25ml(100x30x15mm)	750ml(100x100x100mm)	520ml(140x140x38mm)	2600ml(200x200x80mm)
3ml(25x15x15mm)	10ml(60x30x14mm)	40ml(50x50x25mm)	165ml(90x60x40mm)	35ml(100x30x20mm)	330ml(115x115x35mm)	425ml(150x150x30mm)	3300ml(200x200x100mm)
3.5ml(20x20x17mm)	16ml(60x30x15mm)	57ml(75x75x15mm)	200ml(90x60x45mm)	59ml(100x30x30mm)	90ml(120x60x20mm)	750ml(150x150x50mm)	3900ml(250x250x80mm)
4ml(50x20x10mm)	20ml(60x30x20mm)	68ml(65x65x25mm)	170ml(90x90x30mm)	47ml(100x40x20mm)	190ml(120x60x40mm)	1290ml(150x150x80mm)	4800ml(250x250x100mm)
5ml(30x20x17mm)	25ml(50x40x20mm)	100ml(65x65x35mm)	300ml(90x90x45mm)	110ml(100x50x30mm)	205ml(120x80x30mm)	800ml(160x160x45mm)	11000ml(330*330*120mm)
7ml(50x20x15mm)	26ml(50x25x35mm)	110ml(70x70x30mm)	22ml(100x20x20mm)	150ml(100x100x25mm)	260ml(120x80x40mm)	1460ml(180x180x60mm)	

3.5ml(20x20x17mm)	10ml(60x30x14mm)	25ml(100x30x20mm)	125ml(98x72x28mm)
5.5ml(45x22x13mm)	15ml(30x30x30mm)	30ml(80x40x17mm)	1800ml(380x135x60mm)
9ml(60x25x15mm)	15ml(60x30x15mm)	50ml(90x60x17mm)	
10ml(50x28x14mm)	22ml(100x25x15mm)	84ml(120x60x18mm)	

9ml(60x25x15mm)	50ml(85x30x40mm)	125ml(98x72x28mm)	1050ml(150x150x60mm)	1800ml(380x135x60mm)
15ml(60x30x15mm)	84ml(120x60x18mm)	460ml(160x120x35mm)	1290ml(150x150x80mm)	4000ml(225x225x100mm)
15ml(30x30x30mm)	95ml(120x100x15mm)	710ml(155x120x50mm)	1800ml(150x100x150mm)	
22ml(100x25x15mm)	100ml(100x50x30mm)	900ml(120x120x100mm)	4400ml(200x150x200mm)	

0.9ml(45x8x6mm)	59ml(100x30x30mm)	260ml(100x100x35mm)	1880ml(340x220x35mm)	6900ml(330x330x80mm)
3ml(25x15x15mm)	84ml(65x65x30mm)	425ml(150x150x30mm)	3120ml(300x150x90mm)	14L(330x330x160mm)
5ml(30x20x17mm)	170ml(170x53x30mm)	445ml(100x100x60mm)	3300ml(200x200x100mm)	
16ml(40x30x20mm)	200ml(115x90x30mm)	1090ml(140x140x70mm)	3760ml(300x200x80mm)	
35ml(70x30x30mm)	230ml(115x65x45mm)	1260ml(160x120x85mm)	4000ml(235x165x130mm)	

大きいもの1つ (50x40x20) と小さいもの2つ (30x20x17)	大きいもの1つ (90x65x30) 小さいもの4つ (50x20x20)	大きいもの1つ (100x30x20) 小さいもの4つ (20x20x17)	大きいもの1つ (115x90x30) 小さいもの5つ (75x20x20)	大きいもの1つ (120x60x20) 小さいもの2つ (50x40x20)
大きいもの1つ (80x80x40) と小さいもの2つ (60x30x30)	大きいもの1つ (90x65x30) と小さいもの2つ (50x40x20)	大きいもの1つ (100x30x20) と小さいもの3つ (30x20x17)	大きいもの1つ (115x115x35) と小さいもの3つ (100x30x20)	大きいもの1つ (120x60x20) と小さいもの2つ (100x20x20)
大きいもの1つ (90x60x20) 小さいもの4つ (50x20x20)	大きいもの1つ (90x65x30) と小さいもの3つ (52x25x23)	大きいもの1つ (100x40x20) と小さいもの3つ (φ28x17)	大きいもの1つ (120x30x15) 小さいもの5つ (20x20x17)	大きいもの1つ (120x60x20) 小さいもの5つ (50x20x20)
大きいもの1つ (90x60x17) と小さいもの3つ (50x28x1)	大きいもの1つ (100x30x15) と小さいもの3つ (30x20x10)	大きいもの1つ (100x40x20) と小さいもの3つ (φ30x30)	大きいもの1つ (115x115x35) と小さいもの3つ (100x30x20)	大きいもの1つ (120x60x40) と小さいもの3つ (40x35x25)
大きいもの1つ (90x60x20) と小さいもの2つ (50x40x20)	大きいもの1つ (100x30x20) 小さいもの5つ (φ18x26)	大きいもの1つ (100x100x40) 小さいもの9つ (10ml)	大きいもの1つ (120x35x18) 小さいもの7つ (25x15x15)	大きいもの1つ (120x80x30) 小さいもの6つ (20ml)
大きいもの1つ (90x60x20) 小さいもの5つ (80x10x10)	大きいもの1つ (100x30x20) と小さいもの4つ (φ20x20)	大きいもの1つ (115x65x45) と小さいもの4つ (50x25x35)	大きいもの1つ (120x60x18) と小さいもの4つ (50x28x14)	大きいもの1つ (120x80x40) 小さいもの6つ (15ml)

大きいもの1つ (φ58x60) と小さいもの7つ (φ16x50)	大きいもの1つ (100x40x20) と小さいもの3つ (φ28x17)	大きいもの1つ (120x60x20) 小さいもの2つ (100x20x20半円形)
大きいもの1つ (φ70x70) と小さいもの3つ (φ28x58)	大きいもの1つ (100x40x20) と小さいもの3つ (φ30x30)	大きいもの1つ (120x60x40) と小さいもの3つ (40x35x25半円形)
大きいもの1つ (100x30x20) と小さいもの4つ (φ20x20)	大きいもの1つ (100x100x40) 小さいもの9つ (10mlレギュレーター)	大きいもの1つ (120x80x40) 小さいもの6つ (15ml)
大きいもの1つ (100x30x20) 小さいもの5つ (φ18x26)	大きいもの1つ (115x65x45) 小さいもの4つ (50x25x35)	大きいもの1つ (120x80x30) 小さいもの6つ (20ml増量)

2ml(50x10x10mm)	7ml(50x20x15mm)	68ml(65x65x25mm)	110ml(100x50x30mm)	165ml(90x60x40mm)	1000ml(150x110x80)
2.5ml(70x12x7mm)	15ml(75x20x20mm)	75ml(90x60x20mm)	115ml(65x65x30mm)	170ml(90x90x30mm)	2000ml(160x140x120mm)
4ml(50x20x10mm)	34ml(150x20x20mm)	85ml(120x60x18mm)	120ml(90x65x30mm)	185ml(80x80x40mm)	2600ml(200x200x80mm)
4.5ml (80x10x10mm)	57ml(75x75x15mm)	80ml(120x60x18mm)	135ml(95x68x28mm)	185ml(94x68x38mm)	4800ml(250x250x100mm)
7ml(50x25x10mm)	63ml(150x45x20mm)	90ml(120x60x20mm)	160ml(78x28x107)	520ml(140x140x38mm)	

穴あき1.5ml (30x10x9.5mm)	60ml(100x43x26mm)
19ml(100x24x17)	114ml(100x56x35mm)
24ml(73x30x22mm)	175ml(100x84x35mm)
36ml(100x27x27mm)	その他の仕様はカスタマイズ可能

蓋付き0.9ml (45x8x6mm)	蓋付き26ml (50x25x35mm)	蓋付き80ml (120x60x18mm)	蓋付き150ml (100x100x25mm)	蓋付き330ml (115x115x35mm)	蓋付き520ml (140x140x38mm)
蓋付き3ml (25x15x15mm)	蓋付き40ml (50x50x25mm)	蓋付き84ml (65x65x30mm)	蓋付き160ml (78x28x107mm)	蓋付き370ml (200x100x25mm)	蓋付き750ml (150x150x50mm)
蓋付き4ml (50x20x10mm)	蓋付き59ml (100x30x30mm)	蓋付き100ml (65x65x35mm)	蓋付き170ml (90x90x30mm)	蓋付き425ml (150x150x30mm)	蓋付き800ml (200x100x50mm)

蓋付き7ml (50x20x15mm)	蓋付き60ml (105x105x12mm)	蓋付き100ml (100x50x30mm)	蓋付き260ml (100x100x35mm)	蓋付き445ml (100x100x60mm)	蓋付き900ml (120x120x100mm)
蓋付き7ml (50x25x10mm)	蓋付き68ml (65x65x25mm)	蓋付き110ml (70x70x30mm)	蓋付き310ml (105x105x40mm)	蓋付き510ml (120x120x50mm)	

4ml(50x20x10mm)	26ml(50x25x35mm)	195ml(85x80x40mm)	800ml(200x100x50mm)	3100ml(220x220x80mm)
5.5ml(100x10x10mm)	30ml(60x40x20mm)	200ml(90x60x45mm)	1100ml(305x90x60mm)	298ml(200x100x30mm)
10ml(75x18x14mm)	35ml(120x30x15mm)	205ml(120x80x30mm)	1480ml(200x200x50mm)	
16ml(60x30x15mm)	150ml(100x100x25mm)	210ml(85x85x40mm)	2400ml(250x155x80mm)	
20ml(52x25x23mm)	190ml(120x60x40mm)	370ml(200x100x25mm)	2830ml(300x180x70mm)	

蓋付き1050ml (150x150x60mm)	蓋付き1460ml 180x180x60	蓋付き2600ml 200x200x80	蓋付き6900ml (330x330x80mm)
蓋付き1090ml (140x140x70mm)	蓋付き1480ml 200x200x50	蓋付き4400ml (200x150x200mm)	蓋付き11000ml 330x330x120
蓋付き1290ml (150x150x80mm)	蓋付き2830ml 300x180x70	蓋付き4800ml (250x250x100mm)	蓋付き14L (330x330x160mm)

蓋付き4ml 20x20x18mm	蓋付き3.5ml 20x20x17mm
-------------------	---------------------

800ml(130x120x75mm)	1300ml(130x120x115mm)
---------------------	-----------------------