

実験用マッフル炉用アルミナ (Al₂O₃) セラミックるつぼ

商品番号: KM-C01



前書き

アルミナセラミックるつぼは一部の材料や金属溶解ツールに使用されており、平底るつぼは安定性と均一性が高く、大量の材料を溶解および処理するのに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

0.9ml(45×8×6mm)	9ml(60×30×10mm)	30ml(60×40×20mm)	185ml(80×80×40mm)	13ml(100×30×10mm)	300ml(100×100×40mm)	510ml(120×120×50mm)	800ml(200×100×50mm)
2ml(30×20×10mm)	10ml(50×20×20mm)	35ml(60×30×30mm)	75ml(90×60×20mm)	25ml(100×30×15mm)	750ml(100×100×100mm)	520ml(140×140×38mm)	2600ml(200×200×80mm)
3ml(25x15x15mm)	10ml(60×30×14mm)	40ml(50×50×25mm)	165ml(90×60×40mm)	35ml(100×30×20mm)	330ml(115x115x35mm)	425ml(150×150×30mm)	3300ml(200×200×100mm)
3.5ml(20×20×17mm)	16ml(60×30×15mm)	57ml(75×75×15mm)	200ml(90×60×45mm)	59ml(100×30×30mm)	90ml(120×60×20mm)	750ml(150×150×50mm)	3900ml(250×250×80mm)
4ml(50×20×10mm)	20ml(60×30×20mm)	68ml(65x65x25mm)	170ml(90×90×30mm)	47ml(100×40×20mm)	190ml(120×60×40mm)	1290ml(150×150×80mm)	4800ml(250×250×100mm)
5ml(30×20×17mm)	25ml(50×40×20mm)	100ml(65×65×35mm)	300ml(90×90×45mm)	110ml(100×50×30mm)	205ml(120×80×30mm)	800ml(160×160×45mm)	11000ml(330*330*120mm)
7ml(50×20×15mm)	26ml(50×25×35mm)	110ml(70×70×30mm)	22ml(100×20×20mm)	150ml(100×100×25mm)	260ml(120×80×40mm)	1460ml(180×180×60mm)	
3.5ml(20×20×17mm)	10ml(60×30×14mm)	25ml(100×30×20mm)	125ml(98×72×28mm)				
5.5ml(45×22×13mm)	15ml(30×30×30mm)	30ml(80×40×17mm)	1800ml(380x135x60mm)				
9ml(60x25x15mm)	15ml(60×30×15mm)	50ml(90×60×17mm)					
10ml(50×28×14mm)	22ml(100×25×15mm)	84ml(120×60×18mm)					
9ml(60x25x15mm)	50ml(85×30×40mm)	125ml(98×72×28mm)	1050ml(150×150×60mm)	1800ml(380x135x60mm)			

15ml(60×30×15mm)	84ml(120×60×18mm)	460ml(160×120×35mm)	1290ml(150×150×80mm)	4000ml(225×225×100mm)
15ml(30×30×30mm)	95ml(120×100×15mm)	710ml(155x120x50mm)	1800ml(150×100×150mm)	
22ml(100×25×15mm)	100ml(100×50×30mm)	900ml(120×120×100mm)	4400ml(200×150×200mm)	
0.9ml(45×8×6mm)	59ml(100×30×30mm)	260ml(100×100×35mm)	1880ml(340×220×35mm)	6900ml(330×330×80mm)
3ml(25x15x15mm)	84ml(65x65x30mm)	425ml(150×150×30mm)	3120ml(300×150×90mm)	14L(330×330×160mm)
5ml(30×20×17mm)	170ml(170×53×30mm)	445ml(100×100×60mm)	3300ml(200×200×100mm)	
16ml(40×30×20mm)	200ml(115x90x30mm)	1090ml(140×140×70mm)	3760ml(300×200×80mm)	
35ml(70×30×30mm)	230ml(115x65x45mm)	1260ml(160×120×85mm)	4000ml(235x165x130mm)	
大きいもの (50x40x20) が1つと小さいもの (30x20x17) が2つあります。	大1つ (90x65x30) 小4つ (50x20x20)	大1つ (100x30x20) 小4つ (20x20x17)	大 (115x90x30) 1つ、小 (75x20x20) 5つ	大きいもの (120x60x20) が1つと小さいもの (50x40x20) が2つあります。
大きいもの (80x80x40) が1つと小さいもの (60x30x30) が2つあります。	大きいもの (90x65x30) が1つと小さいもの (50x40x20) が2つあります。	大1つ (100x30x20) と小3つ (30x20x17)	大1つ (115x115x35) と小3つ (100x30x20)	大きいもの (120x60x20) が1つと小さいもの (100x20x20) が2つあります。
大きいもの1つ (90x60x20) 小さいもの4つ (50x20x20)	大 (90x65x30) 1つと小 (52x25x23) 3つ	大 (100×40×20) 1個、小 (φ28×17) 3個	大きいもの1つ (120x30x15) 小さいもの5つ (20x20x17)	大きいもの (120x60x20) 1つ (120x60x20) 小さいもの (50x20x20) 5つ
大きいもの (90x60x17) が1つと小さいもの (50x28x1) が3つあります。	大1つ (100x30x15) と小3つ (30x20x10)	大 (100×40×20) 1個、小 (φ30×30) 3個	大1つ (115x115x35) と小3つ (100x30x20)	大 (120x60x40) 1つと小 (40x35x25) 3つ
大きいもの (90x60x20) が1つと小さいもの (50x40x20) が2つあります。	大1個(100x30x20) 小5個(φ18x26)	大1 (100x100x40) 小 (10ml) 9つ	大 (120x35x18) 1つ、小 (25x15x15) 7つ	大(120x80x30) 1個、小(20ml) 6個
大きいもの1つ (90x60x20) 小さいもの5つ (80x10x10)	大 (100×30×20) 1個、小 (φ20×20) 4個	大 (115x65x45) 1つと小 (50x25x35) 4つ	1つの大 (120x60x18) と4つの小 (50x28x14)	大1個 (120x80x40) 小6個 (15ml)
大 (φ58×60) 1個、小 (φ16×50) 7個	大 (100×40×20) 1個、小 (φ28×17) 3個	大きい (120x60x20) 1つ、小さい (100x20x20) の半円) 2つ		
大 (φ70×70) 1個、小 (φ28×58) 3個	大 (100×40×20) 1個、小 (φ30×30) 3個	大きいもの (120x60x40) が1つと小さいもの (40x35x25) の半円) が3つあります。		
大 (100×30×20) 1個、小 (φ20×20) 4個	大 (100x100x40) 1個、小 (10ml)レギュラー) 9個	大1個 (120x80x40) 小6個 (15ml)		
大1個(100x30x20) 小5個(φ18x26)	大1つ (115x65x45) 小4つ (50x25x35)	大1つ (120x80x30) 小6つ (20ml 強化)		
2ml(50×10×10mm)	7ml(50×20×15mm)	68ml(65x65x25mm)	110ml(100×50×30mm)	165ml(90×60×40mm)
				1000ml(150×110×80)

2.5ml(70x12x7mm)	15ml(75×20×20mm)	75ml(90×60×20mm)	115ml(65×65×35mm)	170ml(90×90×30mm)	2000ml(160×140×120mm)
4ml(50×20×10mm)	34ml(150×20×20mm)	85ml(120×60×18mm)	120ml(90×65×30mm)	185ml(80×80×40mm)	2600ml(200×200×80mm)
4.5ml (80x10x10mm)	57ml(75×75×15mm)	80ml(120×60×18mm)	135ml(95x68x28mm)	185ml(94x68x38mm)	4800ml(250×250×100mm)
7ml(50×25×10mm)	63ml(150x45x20mm)	90ml(120×60×20mm)	160ml(78×28×107)	520ml(140×140×38mm)	
1.5ml 穴あり (30x10x9.5mm)	60ml(100x43x26mm)				
19ml(100×24×17)	114ml(100×56×35mm)				
24ml(73×30×22mm)	175ml(100x84x35mm)				
36ml(100×27×27mm)	その他の仕様もカスタマイズ可能				
0.9ml 蓋付き (45x8x6mm)	26ml 蓋付き (50x25x35mm)	80ml 蓋付 (120x60x18mm)	150ml 蓋付(100x100x25mm)	330ml 蓋付(115x115x35mm)	520ml 蓋付(140x140x38mm)
3ml 蓋付き (25x15x15mm)	40ml 蓋付き (50x50x25mm)	84ml 蓋付き (65x65x30mm)	160ml 蓋付(78x28x107mm)	370ml 蓋付(200x100x25mm)	750ml 蓋付(150x150x50mm)
4ml 蓋付き (50x20x10mm)	59ml 蓋付き (100x30x30mm)	100ml 蓋付(65x65x35mm)	170ml 蓋付(90x90x30mm)	425ml 蓋付き (150x150x30mm)	800ml 蓋付(200x200x50mm)
7ml 蓋付き (50x20x15mm)	60ml 蓋付(105x105x12mm)	100ml 蓋付(100x50x30mm)	260ml 蓋付(100x100x35mm)	445ml 蓋付き (100x100x60mm)	900ml 蓋付(120x120x100mm)
7ml 蓋付き (50x25x10mm)	68ml 蓋付き (65x65x25mm)	110ml 蓋付(70x70x30mm)	310ml 蓋付(105x105x40mm)	510ml 蓋付(120x120x50mm)	
4ml(50×20×10mm)	26ml(50×25×35mm)	195ml(85×80×40mm)	800ml(200×100×50mm)	3100ml(220×220×80mm)	
5.5ml(100×10×10mm)	30ml(60×40×20mm)	200ml(90×60×45mm)	1100ml(305x90x60mm)	298ml(200×100×30mm)	
10ml(75x18x14mm)	35ml(120×30×15mm)	205ml(120×80×30mm)	1480ml(200×200×50mm)		
16ml(60×30×15mm)	150ml(100×100×25mm)	210ml(85×85×40mm)	2400ml(250x155x80mm)		
20ml(52x25x23mm)	190ml(120×60×40mm)	370ml(200×100×25mm)	2830ml(300x180x70mm)		
1050ml 蓋付(150x150x60mm)	1460ml 蓋付 180x180x60	2600ml 蓋付 200x200x80	6900ml 蓋付(330x330x80mm)		
1090ml 蓋付(140x140x70mm)	1480ml 蓋付 200x200x50	4400ml カバー付き (200x150x200mm)	11000ml 蓋付 330x330x120		

1290ml 蓋付(150x150x80mm)	2830ml 蓋付 300x180x70	4800ml カバー付き (250x250x100mm)	14L カバー付 (330x330x160mm)
----------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

4ml 蓋付き 20x20x18mm	3.5ml 蓋付 20x20x17mm
--------------------	---------------------

800ml(130×120×75mm)	1300ml(130×120×115mm)
---------------------	-----------------------