

## ステンレス製高圧反応器

商品番号: RE-1H



### 前書き

直接加熱および間接加熱のための安全で信頼性の高いソリューションである、ステンレス高圧反応器の多用途性をご覧ください。ステンレス鋼で作られているため、高温や高圧に耐えることができます。今すぐ詳細をご覧ください。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
反応器容積	1L	2L	3L	5L	10~20L	30~50L
使用圧力	≤22Mpa					
温度範囲	350°C以下					
加熱方法	電気加熱					
火力	2Kw	2Kw	2.5Kw	4Kw	6Kw	9Kw
攪拌力	80W	123W		185W	270W	
攪拌速度	10-800RPM			10-500RPM		
コントローラ	デジタル表示によるPID温度および速度制御					
反応器材料	SS304/316L					
吊り上げ方法	手動/電動					
ライナー素材	オプションの PTFE ライナー					
ジャケット	オプションの二層ジャケット					