

ステンレス鋼の乾燥した粉/液体の横のボールミルの陶磁器/ポリウレタンライニング

商品番号: KT-M



前書き

セラミック/ポリウレタンライニングの多目的ステンレス製乾式粉体/液体用横型ボールミルをご覧ください。セラミック、化学、冶金、建材産業に最適。高い粉砕効率と均一な粒度

[詳細を学ぶ](#)

仕様	KT-M200	KT-M300	KT-M500	KT-M1000	KT-M1500	KT-M2000
研磨ドラム回転数	50	50	45	35	32	30
モーター出力(kw)	4	4	5.5	11	15	30
粉砕ドラム容量	200L	300L	500L	1000L	1500L	2000L
積載量	90L	135L	220L	450L	700L	900L