

セラミック/ポリウレタンライニング付き乾式粉末・液体用ステンレス鋼実験室 ボールミル

商品番号: KT-M



前書き

セラミック/ポリウレタンライニング付き多用途ステンレス鋼乾式粉末・液体水平ボールミルをご紹介します。セラミック、化学、冶金、建材産業に最適です。高粉砕効率と均一な粒子径を実現。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	KT-M200	KT-M300	KT-M500	KT-M1000	KT-M1500	KT-M2000
粉砕ドラム速度 (rpm)	50	50	45	35	32	30
モーター出力 (kW)	4	4	5.5	11	15	30
粉砕ドラム容量	200L	300L	500L	1000L	1500L	2000L
装入量	90L	135L	220L	450L	700L	900L