

ラボ用10連横型ポットミル

商品番号: KT-HJM10



前書き

10連横型ポットミルは、10個のボールミルポット（3000ml以下）に対応しています。周波数変換制御、ゴムローラー駆動、PE保護カバーを備えています。

[詳細を学ぶ](#)

処理原理	摩擦
アプリケーションサンプル機能	微細 中～低硬度 もろい 乾燥または低粘性
処理タイプ	粉碎 混合
最大投入サイズ	< 5 mm
サンプル粒子径範囲	1-20um
ボールミルポット数	10
利用可能な最大のボールミルタンク容量	3000ml
利用可能な最小粉碎ポット容量	250ml
ボールミルタンクオプション素材	ジルコニア タングステンカーバイド 珪藻 ナイロン ステンレス鋼 ポリウレタンなど...
粉碎メディアオプションタイプ	球形 円筒形
粉碎ボールオプション素材	ジルコニア タングステンカーバイド 珪藻 ステンレス鋼 コランダム
粉碎方法	乾式粉碎 湿式粉碎
ゴムローラー数：	6本
ゴムローラー速度	900 r/min
ゴムローラーカバー素材	ポリウレタン
ゴムローラー移動方法	電気制御
正味重量	165kg
寸法	1330*670*740mm
保護クラス：	IP65
標準	CE