

テンボディ横型ジャーミル

商品番号: KT-HJM10



前書き

ボールミルポット（3000ml以下）10個用の横型ジャーミルです。周波数変換制御、ゴムローラー移動、PE保護カバー付。

[詳細を学ぶ](#)

処理原理	摩擦
アプリケーションサンプルの特徴	微粉砕 中～低硬度 脆性 乾式または低粘度
加工タイプ	粉砕 混合
最大注入サイズ	
サンプル粒子径範囲	1~20 μ m
ボールミルジャーの数	10
最大容量のボールミリングタンク	3000ml
最小粉砕ジャー容量	250ml
ボールミルタンクオプション材質	ジルコニア 炭化タングステン メノウ ナイロン ステンレス ポリウレタンなど
粉砕媒体の任意タイプ	球形 円柱
任意粉砕の球の材料	ジルコニア 炭化タングステン アゲート ステンレス コランダムなど
粉砕方法	乾式粉砕 湿式粉砕
ゴムローラーの数	6本
ゴムローラー回転数	900 r/min
ゴムローラーカバー材質	ポリウレタン
ゴムローラー移動方式	電気制御
正味重量	165kg
外形寸法	1330*670*740mm
保護等級	IP65
標準	セリウム