

## テンボディ横型ジャーミル

商品番号: KT-HJM10



### 前書き

ボールミルポット（3000ml以下）10個用の横型ジャーミルです。周波数変換制御、ゴムローラー移動、PE保護カバー付。

[詳細を学ぶ](#)

処理原理	摩擦
アプリケーションサンプルの特徴	微粉砕   中～低硬度   脆性   乾式または低粘度
加工タイプ	粉砕   混合
最大注入サイズ	< 5mm以下
サンプル粒子径範囲	1~20 $\mu$ m
ボールミルジャーの数	10
最大容量のボールミリングタンク	3000ml
最小粉砕ジャー容量	250ml
ボールミルタンクオプション材質	ジルコニア   炭化タングステン   メノウ   ナイロン   ステンレス   ポリウレタンなど
粉砕媒体の任意タイプ	球形   円柱
任意粉砕の球の材料	ジルコニア   炭化タングステン   アゲート   ステンレス   コランダムなど
粉砕方法	乾式粉砕   湿式粉砕
ゴムローラーの数	6本
ゴムローラー回転数	900 r/min
ゴムローラーカバー材質	ポリウレタン
ゴムローラー移動方式	電気制御
正味重量	165kg
外形寸法	1330*670*740mm
保護等級	IP65
標準	セリウム