


薄層分光電気分解セル

商品番号: ELCST



前書き

当社の薄層分光電気分解セルの利点をご覧ください。
耐腐食性、完全な仕様、お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。

詳細を学ぶ

パラメータ	詳細
容量	200 μ L
材質	オールクォーツ
スリットサイズ	2mm（幅） $\times$ 10mm（奥行）
外寸	12 $\times$ 12 $\times$ 45mm（長さ $\times$ 幅 $\times$ 高さ）
内寸	10 $\times$ 10mm（長さ $\times$ 幅）

コンポーネント	K003-01 (プラチナメッシュ)	K003-02 (電極クリップ)
電極1	プラチナメッシュ	プラチナクリップ
電極2	白金線	白金線
電極3	標準Ag/AgCl	ミニAg/AgCl
付属部品	クォーツセル + PTFE蓋 + 電極3本	クォーツセル + PTFE蓋 + 電極3本