

タッチスクリーン自動真空熱プレス

商品番号: PPZC



前書き

ラボ用精密真空熱プレス：800℃、5トン圧力、0.1MPa真空。複合材料、太陽電池、航空宇宙に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	120×120	200×200	300×300	400×400
加熱温度/電力	室温～300℃ / 1.6KW 室温～500℃ / 2KW 室温～800℃ / 4.5KW	室温～300℃ / 2.2KW 室温～500℃ / 3.4KW 室温～800℃ / 6KW	室温～300℃ / 3KW 室温～500℃ / 4.5KW	室温～300℃ / 4KW 室温～500℃ / 6KW
圧力範囲	0.01～5.0トン	0.01～25.0トン	0.01～30.0トン	0.01～50.0トン
圧力精度	0.01トン			
真空	0.1 MPa			
ディスプレイ	7インチ（IPS HD）タッチスクリーン			
金属ボタン	銀メッキ接点、耐用年数 >100,000サイクル			
グラフ	各操作のグラフを表示し、USB経由でのExcelファイルのダウンロードをサポート			
プログラム制御	最大18段階のプログラム制御レベル：圧力/温度/真空/給気/水冷 各項目を個別に制御可能。			
真空制御	真空ポンプと給気バルブの自動起動、および多段階プログラムでの真空チャンバーの真空レベルの自動制御をサポート。			
水冷	自動水冷、および多段階プログラムでの自動急速冷却をサポート。			
速度調整	圧力および温度のランプレート調整可能。			
リモートコントロール	データ分析、比較、変更、エクスポートにはオプションのコンピューターが必要です。			
タブレット寸法	120 x 120 mm (m x n)	200 x 200 mm (m x n)	300 x 300 mm (m x n)	400 x 400 mm (m x n)
作業スペース	130 x 55 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm
ドア寸法	300 x 200 mm (M x N)	380 x 200 mm (M x N) <	380 x 200 mm (M x N) <	480 x 200 mm (M x N) <
電源	220V/110V カスタマイズ可能			
真空ポンプ寸法/重量	490 x 230 x 340 mm / 14 kg			
製品寸法/重量	480 x 560 x 750 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 280 kg	580 x 660 x 1200 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 480 kg	580 x 680 x 1200 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 580 kg	680 x 760 x 1200 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 1130 kg
梱包寸法/重量	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 350 kg	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 550 kg	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 650 kg	900 x 800 x 1400 mm (長さ x 幅 x 高さ) / 1200 kg