

薄膜成膜用タングステン蒸着用ポート

商品番号: LMF-TEB



前書き

蒸着タングステンポートまたはコーティングタングステンポートとしても知られるタングステンポートについて学びましょう。タングステン含有量99.95%の高純度タングステンポートは、高温環境に最適で、さまざまな産業で広く使用されています。その特性と用途についてはこちらをご覧ください。

詳細を学ぶ

モデル	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	形状
#207	0.2	7	100	丸底 / 平底 / バタフライ / カスタマイズ可能
#215	0.2	15	100	丸底 / 平底 / バタフライ / カスタマイズ可能
#308	0.3	8	100	丸底 / 平底 / バタフライ / カスタマイズ可能
#310	0.3	10	100	丸底 / 平底 / バタフライ / カスタマイズ可能
#315	0.3	15	100	丸底 / 平底 / バタフライ / カスタマイズ可能
#413	0.4	13	50	丸底 / 平底 / バタフライ / カスタマイズ可能
#525	0.5	25	78	丸底 / 平底 / バタフライ / カスタマイズ可能