

## タングステン蒸着ポート

商品番号: LMF-TEB



### 前書き

蒸着タングステンポートまたはコーティング  
タングステンポートとも呼ばれるタングステン  
ポートについて学びます。タングステン含有量が  
99.95%

と高いため、これらのポートは高温環境に最適であり  
、さまざまな産業で広く使用されています。ここでそ  
の特性と用途をご覧ください。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	形
#207	0.2	7	100	
#215	0.2	15	100	
#308	0.3	8	100	
#310	0.3	10	100	丸底 / 平底 / バタフライ / カスタマイズ可能
#315	0.3	15	100	
#413	0.4	13	50	
#525	0.5	25	78	