

二軸押出機プラスチック造粒機

商品番号: RPM-03



前書き

二軸押出機プラスチック造粒機は、エンジニアリングプラスチック、改質プラスチック、廃プラスチック、マスターバッチの混合および加工実験用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

モデル番号	RPM-03A	RPM-03B
制御システム	PLC制御PLC制御	
容量 (kg)	約1~10kg / h (処方による)	約30kg / h (処方による)
フィーダー	二軸定量供給またはカスタマイズ	
スクリー径	21.7mm (またはカスタマイズ)	35mm (またはカスタマイズ)
L:D (長径比)	40:1	40:1-48:1
rpm スクリュー速度	0~300rpm	0~500rpm
モーター	4KW	18.5KW
冷却装置	空冷/水冷 (オプション)	
切断装置	水冷ストリップ/水中切断/熱切断	
ストレーナー	マニュアルストレーナー	
電力	12KW	25KW
寸法 (mm) (幅*奥行*高さ)	4000*550*1600mm	6800*960*1940mm
重量 (kg)	約580kg	約1900kg
電源	3相、AC380V	