

三次元電磁ふるい分け装置

商品番号: KT-VT150

NEW



前書き

KT-

VT150は、ふるい分けと粉砕の両方に使用できる卓上サンプル処理装置です。粉砕とふるい分けは、乾式と湿式の両方で使用できます。振動振幅は5mm、振動周波数は3000～3600回/分です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	マイクロ三次元振動ふるい
処理原理	高周波三次元放物線運動
適用サンプル特性	粉末 顆粒 小片 緩い懸濁物など
処理タイプ	粒度測定、分離、分類
最大負荷	3kg
ふるい層数	1～8層
最大ふるい塔質量	2kg
振幅	0.2～3 mm
振動周波数	3000回/分
ふるい分け粒子サイズ範囲	20um～125mm
利用可能な最大ふるい径	100mm
最大ふるい塔の高さ	510mm
主な機能	タイミング パスワードロック 連続ふるい分け 間欠ふるい分け用ワンキーリセット アラーム音 乾式および湿式ふるい分け 振幅調整
追加機能	快適な視覚スクリーン圧力プレート 液体循環システム
ふるい分け方法	乾式
電気仕様	100-120V/200-240V AC、50-60Hz、100W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
正味重量	42kg
寸法（幅、奥行き、高さ）	430*400*620mm
保護等級	IP65
標準	CE/ISO9001