

## 二次元振動ふるい

商品番号: KT-VT150

NEW



前書き

KT-

VT150は、ふるい分けと粉碎の両方が可能な卓上型試料処理装置です。粉碎とふるい分けは乾式と湿式の両方で使用できます。振動振幅は5mm、振動数は3000～3600回/分です。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	マイクロ三次元振動スクリーナー
処理原理	高周波三次元放物運動
適用試料特性	粉体   粒状   小片   緩い懸濁液など
処理タイプ	粒度測定、分離、分級
最大荷重	3kg
スクリーン層数	1～8階
ふるい塔最大質量	2kg
振幅	0.2-3mm
振動数	3000回/分
選別粒度範囲	20um-125mm
利用できる最高のスクリーンの直径	100mm
スクリーンタワーの最大高さ	510mm
主な機能	タイミング パスワードロック 連続スクリーニング 間欠スクリーニングのためのワンキーリセット アラーム音 乾式および湿式スクリーニング 振幅調整
追加機能	快適な視覚スクリーン圧力板 液体循環システム
スクリーニング方式	ドライ
電氣的説明	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
電源ポート	国家標準/ヨーロッパ標準/アメリカ標準/イギリス標準など
正味重量	42kg
寸法 (幅、奥行き、高さ)	430*400*620mm
保護レベル	IP65
規格	CE/ISO9001