

高精度アプリケーション向け超高真空電極フィードスルーコネクタフランジ電源 電極リード

商品番号: KT-VA09



前書き

高精度アプリケーションに最適な超高真空電極フィードスルーコネクタフランジをご覧ください。高度なシーリングと導電技術により、超高真空環境での信頼性の高い接続を確保します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータの説明	オプション
フランジ仕様	CF16、CF25、CF40、CF63、CF100、KF16、KF25、KF40、KF50、KF63（カスタマイズ可能）
リード長	100mm、200mm、300mm、500mm、1000mm（カスタマイズ可能）
最大動作温度	400°C（カスタマイズ可能）
最大動作圧力	10 ⁻¹⁰ Pa
シーリング材	セラミック、金属