

# 高精度アプリケーション用超真空電極フィードスルーコネクタフランジパワー電極リード線

商品番号: KT-VA09



## 前書き

高精度アプリケーションに最適な超真空電極フィードスルーコネクタフランジをご覧ください。高度なシーリング技術と導電技術により、超真空環境でも信頼性の高い接続を実現します。

## [詳細を学ぶ](#)

パラメータ	オプション
フランジ仕様	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (カスタマイズ可能)
リード長	100mm、200mm、300mm、500mm、1000mm (カスタマイズ可能)
最高使用温度	400°C (カスタマイズ可能)
最高使用圧力	10 <sup>-10</sup> Pa
シール材質	セラミック, 金属