

## UVランプトロリー

商品番号: KT-P05



### 前書き

UVランプトロリーは、プラスチックを溶射した冷間圧延板で作られており、二重ランプ構造を採用しています。移動可能、折りたたみ可能で、ユニバーサルホイールが装備されており、非常に使いやすいです。

[詳細を学ぶ](#)

| モデル         | KT-C- I                | KT-B- I | KT-C- II | KT-B- II |
|-------------|------------------------|---------|----------|----------|
| 電圧          | AC220V 50Hz            |         |          |          |
| 入力電力        | 70VA                   |         | 130VA    |          |
| チューブの数      | 2x30W                  |         | 4x30W    |          |
| タイミング範囲     | 0~120分                 |         |          |          |
| 紫外線の波長      | 253.7nm                |         |          |          |
| 照射強度        | ≥90μ w/cm <sup>2</sup> |         |          |          |
| ランプアーム調整角度  | 90°、120°、150°          |         |          |          |
| 外装梱包サイズ(mm) | 1160×410×370           |         |          |          |
| 重さ          | 18kg                   |         | 24kg     |          |