

UVランプトロリー

商品番号: KT-P05



前書き

UVランプトロリーは、プラスチックを溶射した冷間圧延板で作られており、二重ランプ構造を採用しています。移動可能、折りたたみ可能で、ユニバーサルホイールが装備されており、非常に使いやすいです。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-C- I	KT-B- I	KT-C- II	KT-B- II
電圧	AC220V 50Hz			
入力電力	70VA		130VA	
チューブの数	2x30W		4x30W	
タイミング範囲	0~120分			
紫外線の波長	253.7nm			
照射強度	≥90μ w/cm ²			
ランプアーム調整角度	90°、120°、150°			
外装梱包サイズ(mm)	1160×410×370			
重さ	18kg		24kg	