

真空アーク溶解炉

商品番号: KT-VA



前書き

活性金属・高融点金属の溶解に真空アーク炉のパワーを発見してください。高速、顕著な脱ガス効果、汚染フリー。今すぐ詳細をご覧ください！

詳細を学ぶ

モデル	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
容量 (Kg)	1	5-15	25	200
動作電圧 (V)	20-40			
動作電流 (A)	1000A	3000A	6000A	12000A
真空度 (Pa)	1.3-1.3x10 ⁻²			
電極サイズ (mm)	Φ25-40 x 400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150x1745
インゴットサイズ (mm)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670mm
寸法 (m)	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43x3.33x4.93	7.4x3.4x6.72