

高性能システムにおける効率的な接続と安定した真空を実現する真空ベローズ

商品番号: KT-VA05



前書き

高性能システムで安定した真空を実現する高品質な真空ベローズをご紹介します。304および316ステンレス鋼製で、これらのベローズは効率的な接続と優れたシール性を保証します。理想的な

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
厚さ	KF16/KF25 0.2 および KF40/KF50 0.25
波形	波形を変更
波長	5/6.5/8/9
材料	304 ステンレス鋼
チューブ外径	26/34/53/64
チャックチューブ径	30、40/55/75mm
究極真空	0.00000001pa
透過性	5*10 ⁻¹⁰ pa.m ³ /s 未満
柔軟性	柔らかく、適切に丸めたり、折りたたんだり、伸ばしたりできます
使用範囲	輸入ポンプ、コンピネーションポンプ、分子ポンプ、拡散ポンプ、二段ロータリーポンプ、コールドポンプ、真空ポンプ
ベローズの技術的内容は非常に高く、品質、溶接プロセス、ステンレス鋼材料、厚さ、柔らかさ、波形、透過性、絶対真空度、金属疲労などを証明するためにヘリウム試験が必要です。目的によって異なるグレードのベローズを選択する必要があります。	

チャック外径	仕様
30mm	KF16
40mm	KF25
55mm	KF40
75mm	KF50
国際標準部品のサイズは一貫しており、長さは顧客の要件に応じてカスタマイズできます	

直径	壁厚	最小曲げ部
KF16	0.15	±14%

直径	壁厚	最小曲げ部
KF25	0.15	±16%
KF40	0.15	±22%
KF50	0.15	±23%
ISO63	0.2	±26%
ISO80	0.2	±26%
ISO100	0.2	±27.5%

直径	壁厚	最小曲げ部
KF16	0.15	30
KF25	0.2	70
KF40	0.2	90
KF50	0.25	140
ISO63	0.25	150
ISO80	0.25	220
ISO100	0.25	280