

真空ろう付け炉

商品番号: KT-BF



前書き

真空ろう付け炉は、母材よりも低い温度で溶けるろう材を使用して2

つの金属を接合する金属加工プロセスであるろう付けに使用される工業炉の一種です。真空ろう付け炉は通常、強力できれいな接合が必要な高品質の用途に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

定格出力	100Kw
定格温度	700°C
電源	380V、50Hz
作業領域のサイズ	Φ820×1700mm
低温極限真空	6.67×10 ⁻³ Pa
圧力上昇率	2pa/h
温度制御精度	±1°C