

サンプル前処理用真空冷間埋め込み機

商品番号: KT-CXQ



前書き

精密なサンプル前処理のための真空冷間埋め込み機。

多孔質で壊れやすい材料も-

0.08MPaの真空中で処理可能。エレクトロニクス、冶金、故障解析に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	真空冷間埋め込み機
モデル	CXQ
真空度	-0.08MPa
回転ディスク	Φ205mm
重量	14kg
製品サイズ	350*350*380mm
真空チャンバーサイズ	Φ280mmx330mm
標準付属品	回転ディスク：1セット、ナイトインレットチューブ：10、オイルフリーポンプ：1セット、埋め込みモールド：6、攪拌棒：5、マテリアルカップ：5
適用範囲	多孔質材料、亀裂故障解析サンプル、多孔質鋳物、複合電子部品、鉱石、セラミック、噴霧サンプル
主な特徴	マルチステーション、高速操作、8サンプル同時埋め込み、負圧真空ポンプ、順方向/逆方向回転機能
原理	細孔から空気を除去し、大気圧を利用して埋め込み材/染料を微細孔に注入する