

ラボスケール真空誘導溶解炉

商品番号: KT-VI



前書き

真空誘導溶解炉で正確な合金組成を実現。航空宇宙、原子力、電子産業に最適。金属・合金の効果的な溶解・ castingにご注文ください。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	容量（鋼）	最高温度	究極真空	定格電力
KT-VI5	5 kg	1700 °C (2000 °C オプション)	6×10^{-3} Pa	40 Kw
KT-VI10	10 kg	1700 °C (2000 °C オプション)	6×10^{-3} Pa	40 Kw
KT-VI25	25 kg	1700 °C (2000 °C オプション)	6×10^{-3} Pa	75 Kw
KT-VI50	50 kg	1700 °C (2000 °C オプション)	6×10^{-3} Pa	100 Kw
KT-VI100	100 kg	1700 °C (2000 °C オプション)	6×10^{-3} Pa	160 Kw
KT-VI200	200 kg	1700 °C (2000 °C オプション)	6×10^{-3} Pa	200 Kw
KT-VI500	500 kg	1700 °C (2000 °C オプション)	6×10^{-3} Pa	500 Kw

注：カスタム構成および半連続溶解システムが利用可能です。特定のニーズについてお問い合わせください。