

真空誘導溶解スピニングシステム アーク溶解炉

商品番号: KT-VIS



前書き

当社の真空溶解スピニングシステムで、準安定材料を簡単に開発できます。非晶質および微結晶材料の研究・実験に最適です。効果的な結果を得るために、今すぐご注文ください。

[詳細を学ぶ](#)

モデル	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
容量	20g	150g	500g	1000g
るつば	窒化ホウ素/石英			
ベルト幅	1-10mm	1-30mm	1-40mm	1-70mm
スピナーサイズ	φ200mm	φ220mm	Φ300mm	Φ300mm
速度	3000r/min			
真空	6.7*10-4pa			
挿入ガス	Ar			
定格電力	7kw	15kw	25kw	35kw
電源	AC110-480V 50/60HZ			
オプション部品	赤外線温度計、循環水チラー、スプレー鑄造銅型			

その他の要件はカスタマイズ可能です