

真空熱処理・モリブデン線焼結炉（真空焼結用）

商品番号: KT-VMW



前書き

真空モリブデン線焼結炉は、垂直または箱型の構造で、高真空・高温条件下での金属材料の引き出し、ろう付け、焼結、脱ガスに適しています。また、石英材料の脱水処理にも適しています。

詳細を学ぶ

温度	1600℃
作業エリアサイズ	Φ60×80 mm、Φ160×160 mm、Φ200×200 mm、Φ300×400 mm、Φ400×500 mmなど
コールド最終真空度：	10-3または10-4Pa
圧力上昇率	≤3Pa/h
電源	三相380 V 50 Hz
炉内温度均一性	±5 °C（真空下）
ロード・アンロード方法	上部または側面または底部
自動充填・排出ガス保護	アルゴン、窒素、水素。
制御方法	LCDタッチスクリーンとPLCをコアとする