

真空モリブデン線焼結炉

商品番号: KT-VMW



前書き

真空モリブデン線焼結炉は、高真空および高温条件下での金属材料の取り出し、ろう付け、焼結および脱ガスに適した縦型または寝室構造です。石英材料の脱水酸化処理にも適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 温度 | 1600℃ |
| 作業領域のサイズ | Φ60×80mm、Φ160×160mm、Φ200×200mm、Φ300×400mm、Φ400×500mmなど |
| 低温到達真空度： | 10 ⁻³ または10 ⁻⁴ Pa |
| 圧力上昇率 | ≤3Pa/h |
| 電源 | 三相380V 50Hz |
| 炉内温度の均一性 | ±5℃（真空下） |
| 積み込みと積み下ろしの方法 | 上とか横とか底とか |
| 自動充放電ガス保護機能 | アルゴン、窒素、水素。 |
| 制御方法 | LCDタッチスクリーンとPLCをコアに |