

真空モリブデン線焼結炉

商品番号: KT-VMW



前書き

真空モリブデン線焼結炉は、高真空および高温条件下での金属材料の取り出し、ろう付け、焼結および脱ガスに適した縦型または寝室構造です。石英材料の脱水酸化処理にも適しています。

[詳細を学ぶ](#)

温度	1600℃
作業領域のサイズ	Φ60×80mm、Φ160×160mm、Φ200×200mm、Φ300×400mm、Φ400×500mmなど
低温到達真空度：	10 ⁻³ または10 ⁻⁴ Pa
圧力上昇率	≤3Pa/h
電源	三相380V 50Hz
炉内温度の均一性	±5℃（真空下）
積み込みと積み下ろしの方法	上とか横とか底とか
自動充電ガス保護機能	アルゴン、窒素、水素。
制御方法	LCDタッチスクリーンとPLCをコアに