

真空歯科用ポーセリン焼結炉

商品番号: KT-DV10



前書き

KinTekの真空ポーセリン炉で、正確で信頼性の高い結果を得ましょう。すべてのポーセリンパウダーに適しており、双曲線セラミック炉機能、音声プロンプト、自動温度校正を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

加熱速度	最大200°C/分 (392°F/分)
最高温度	最大1200°C (2283°F)
最高温度保持時間	2時間
真空度	1-101%
電源	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力電力	最大1500w
寸法	高さ27cm x 幅36cm x 奥行き53cm
焼成チャンパー直径	9cm (3.5インチ)
正味重量	20Kg
梱包重量	23.5Kg