

## 真空歯科用磁器焼結炉

商品番号: KT-DV10



前書き

KinTek

の真空磁器炉を使用すると、正確で信頼性の高い結果が得られます。すべての磁器粉末に適しており、双曲線セラミック炉機能、音声プロンプト、および自動温度校正を備えています。

[詳細を学ぶ](#)

加熱速度	200°C/min以下(392°F /分)
最高温度	最大1200°C(2283°F)
最高温度保持時間	2時間
真空度	1-101%
電力供給	100-120V 50/60HZ 230V 50/60HZ
定格電流	14.5アンペア@110V 7.0アンペア@230V
定格出力電力	最大1500ワット
寸法	高さ27cm×幅36cm×奥行き53cm
焼成室直径	9cm(3.5インチ)
正味重量	20kg
パッケージ込みの重量	23.5kg