

可変速ペリスタルティックポンプ

商品番号: KT-VSP



前書き

KT-VSPシリーズ

スマート可変速ペリスタルティックポンプは、ラボ、医療、産業用途に正確な流量制御を提供します。信頼性が高く、汚染のない液体移送を実現します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品モデル	KT-VSP-01、KT-VSP-02、KT-VSP-03、KT-VSP-04
電源電圧	AC100V～AC250V 50Hz/60Hz または DC100V～DC275V
待機電力（停止時）	<11W
通常動作電力	<20W
起動電力	<40W
表示方法	3桁LED
調整可能な速度範囲	0.1～200 rpm
速度分解能（rpm）	0.1 rpm（速度 ≤ 100 rpm）、1 rpm（速度 > 100 rpm）
タイミング範囲	0.1秒～99時間
タイミング精度	<20 ms
タイミング調整方法	手動：段階的調整
通信	連続調整
内部制御	速度、開始/停止、正転/逆転、全速
外部制御	0-10KHz、0-5V、0-10V、4-20mA、RS485、フットスイッチ
外部機能	開始/停止制御、方向制御、速度制御
ローラー数	3
作業環境	温度 0～40℃、湿度 <80%（結露なきこと）
保護クラス	IP31
正味重量	2.6 KG
製品寸法	290 x 142 x 148 mm