

可変速ペリスタポンプ

商品番号: KT-VSP



前書き

KT-VSPシリーズ

スマート可変速ペリスタポンプはラボ、医療、工業用アプリケーションに精密な流量制御を提供します。信頼性が高く、汚染のない液体移送が可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品モデル	KT-VSP-01, KT-VSP-02, KT-VSP-03, KT-VSP-04
電源電圧	AC100V AC250V 50Hz/60HzまたはDC100V DC275V
待機電力（停止時）	<11W
正常運営力	<20W
起動力	<40W
表示方式	3桁LED
速度調整範囲	0.1-200 rpm
速度分解能（rpm）	0.1 rpm（速度≤100 rpm）、1 rpm（速度>100 rpm）
タイミング範囲	0.1秒～99時間
タイミング精度	<20 ミリ秒
タイミング調整方法	手動段階調整
通信	連続調整
内部制御	スピード、スタート/ストップ、正転/逆転、フルスピード
外部制御	0-10KHz、0-5V、0-10V、4-20mA、RS485、フットスイッチ
外部機能	スタート/ストップ制御、方向制御、速度制御
ローラー数	3
使用環境	温度0～40℃、湿度80%以下（結露なきこと）
保護等級	IP31
重量	2.6 KG
製品寸法	290 x 142 x 148 mm