

108L 縦型超低温Ultフリーザー

商品番号: KTFDV-108



前書き

ラボ用超低温フリーザー：-

86℃保存、精密制御、環境に優しい、ステンレス製内部。今すぐサンプルを確保しましょう！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
モデル	KTFDV-108
容量	108L
庫内温度	-40℃~-86℃（調整可能）
温度制御	マイコン電子コントローラー、デジタル表示
温度プローブ	PTC
警報システム	可聴および視覚アラーム
電源	220V/50Hz
消費電力	480W
エネルギー消費	6.5 kWh/24h
保護レベル	I/B
気候タイプ	N
冷媒	フッ素フリー、環境に優しい混合冷媒
冷凍システム	シングルコンプレッサー オートカスケードシステム
コンデenserファン	高効率・低騒音ファン
外部キャビネット	粉体塗装冷延銅板
インナーキャビネット	304ステンレススチール
棚/内扉	棚1層、インナードア2枚（304ステンレススチール）
断熱材の厚さ	120mm
圧力均一化ポート	1（直径18mm）
キャスター	4
正味/総重量	107/133 kg
外形寸法（W*D*H）	700*730*1260 mm

特徴	仕様
内部寸法 (W*D*H)	460*460*510 mm