

## 立型水循環真空ポンプ

商品番号: KV-1



### 前書き

研究室や小規模産業向けの信頼性の高い水循環真空ポンプをお探しですか?蒸発や蒸留などに最適な、5つのタップを備え、より大きな吸気量を備えた立型水循環真空ポンプをご覧ください。

### [詳細を学ぶ](#)

モデル	SHZ-C
真空ポート	5
単一ポート流量	10L/分
真空圧力	0.098MPa
ポンプ流量	80L/分
ポンプのヘッドリング	12M
ポンプヘッド材質	SS304/PTFE
リザーブ量	50L
モーターのパワー	370W
寸法	440*340*830mm
重さ	37kg